



# Ceptor<sup>®</sup>-X (セプターテン)の特長

高伝動容量によるコンパクト化、伝達性能UPが可能です



ベルト幅: HP-S8M 50mm → Ceptor-VI 40mm → Ceptor-X 25mm



伝動容量が高く(約20%向上)、従来のベルトに比べ狭い幅での使用が可能です。

ベルトの長寿命化で交換メンテナンスが削減できます

〈ベルト構成〉


1. 背ゴム・歯ゴム

2. 心線


3. 歯布

- 背ゴム・歯ゴム: 歯部変形の少ない、高硬度・高弾性の合成ゴムの採用
- 心線: 張力維持に優れ、強度の高い高弾性心線の採用
- 歯布: 耐歯欠け性、耐摩耗性に優れた歯布を採用

## ●優れた張力維持性




## ●高い歯飛び防止性



張力維持性、歯飛び防止性に優れており、初張力を低く設定することが可能です。


## ●低騒音化



ベルト幅の細幅化により騒音低減効果が期待できます。

(騒音:約10%低減※当社従来品Ceptor®-VI (セプターシックス)との比較例)

## ●長寿命



高弾性心線の採用によりベルト伸びが小さく、また帆布表面処理により耐摩耗性が向上し、従来のベルトと比較すると約1.8~2.0倍の耐久性を有しております。

## ●標準プーリの使用が可能

## Ceptor-X S8Mベルト長さ

ベルト呼び長さ	ピッチ周長さ (m)	歯数
Ceptor-X S8M 480	480.00	60
Ceptor-X S8M 496	496.00	62
Ceptor-X S8M 512	512.00	64
Ceptor-X S8M 520	520.00	65
Ceptor-X S8M 528	528.00	66
Ceptor-X S8M 560	560.00	70
Ceptor-X S8M 584	584.00	73
Ceptor-X S8M 600	600.00	75
Ceptor-X S8M 632	632.00	79
Ceptor-X S8M 640	640.00	80
Ceptor-X S8M 656	656.00	82
Ceptor-X S8M 672	672.00	84
Ceptor-X S8M 680	680.00	85
Ceptor-X S8M 712	712.00	89
Ceptor-X S8M 720	720.00	90
Ceptor-X S8M 728	728.00	91
Ceptor-X S8M 760	760.00	95
Ceptor-X S8M 800	800.00	100
Ceptor-X S8M 824	824.00	103
Ceptor-X S8M 840	840.00	105
Ceptor-X S8M 848	848.00	106
Ceptor-X S8M 880	880.00	110
Ceptor-X S8M 888	888.00	111
Ceptor-X S8M 896	896.00	112
Ceptor-X S8M 920	920.00	115
Ceptor-X S8M 944	944.00	118
Ceptor-X S8M 960	960.00	120
Ceptor-X S8M 976	976.00	122
Ceptor-X S8M 984	984.00	123
Ceptor-X S8M 1000	1000.00	125

ベルト呼び長さ	ピッチ周長さ (m)	歯数
Ceptor-X S8M 1032	1032.00	129
Ceptor-X S8M 1040	1040.00	130
Ceptor-X S8M 1056	1056.00	132
Ceptor-X S8M 1096	1096.00	137
Ceptor-X S8M 1120	1120.00	140
Ceptor-X S8M 1136	1136.00	142
Ceptor-X S8M 1152	1152.00	144
Ceptor-X S8M 1160	1160.00	145
Ceptor-X S8M 1184	1184.00	148
Ceptor-X S8M 1192	1192.00	149
Ceptor-X S8M 1200	1200.00	150
Ceptor-X S8M 1216	1216.00	152
Ceptor-X S8M 1224	1224.00	153
Ceptor-X S8M 1240	1240.00	155
Ceptor-X S8M 1248	1248.00	156
Ceptor-X S8M 1272	1272.00	159
Ceptor-X S8M 1280	1280.00	160
Ceptor-X S8M 1296	1296.00	162
Ceptor-X S8M 1312	1312.00	164
Ceptor-X S8M 1344	1344.00	168
Ceptor-X S8M 1352	1352.00	169
Ceptor-X S8M 1384	1384.00	173
Ceptor-X S8M 1392	1392.00	174
Ceptor-X S8M 1400	1400.00	175
Ceptor-X S8M 1424	1424.00	178
Ceptor-X S8M 1440	1440.00	180
Ceptor-X S8M 1480	1480.00	185
Ceptor-X S8M 1520	1520.00	190
Ceptor-X S8M 1552	1552.00	194
Ceptor-X S8M 1600	1600.00	200

ベルト呼び長さ	ピッチ周長さ (m)	歯数
Ceptor-X S8M 1648	1648.00	206
Ceptor-X S8M 1680	1680.00	210
Ceptor-X S8M 1728	1728.00	216
Ceptor-X S8M 1760	1760.00	220
Ceptor-X S8M 1776	1776.00	222
Ceptor-X S8M 1800	1800.00	225
Ceptor-X S8M 1808	1808.00	226
Ceptor-X S8M 1856	1856.00	232
Ceptor-X S8M 1880	1880.00	235
Ceptor-X S8M 1952	1952.00	244
Ceptor-X S8M 2000	2000.00	250
Ceptor-X S8M 2040	2040.00	255
Ceptor-X S8M 2120	2120.00	265
Ceptor-X S8M 2160	2160.00	270
Ceptor-X S8M 2240	2240.00	280
Ceptor-X S8M 2304	2304.00	288
Ceptor-X S8M 2400	2400.00	300
Ceptor-X S8M 2496	2496.00	312
Ceptor-X S8M 2560	2560.00	320
Ceptor-X S8M 2600	2600.00	325
Ceptor-X S8M 2800	2800.00	350
Ceptor-X S8M 2880	2880.00	360
Ceptor-X S8M 2944	2944.00	368
Ceptor-X S8M 3200	3200.00	400
Ceptor-X S8M 3600	3600.00	450
Ceptor-X S8M 3720	3720.00	465
Ceptor-X S8M 3904	3904.00	488
Ceptor-X S8M 4400	4400.00	550

## Ceptor-X S14Mベルト長さ

ベルト呼び長さ	ピッチ周長さ (m)	歯数
Ceptor-X S14M1008	1008.00	72
Ceptor-X S14M1120	1120.00	80
Ceptor-X S14M1190	1190.00	85
Ceptor-X S14M1246	1246.00	89
Ceptor-X S14M1400	1400.00	100
Ceptor-X S14M1540	1540.00	110
Ceptor-X S14M1610	1610.00	115
Ceptor-X S14M1652	1652.00	118
Ceptor-X S14M1778	1778.00	127
Ceptor-X S14M1806	1806.00	129
Ceptor-X S14M1890	1890.00	135

ベルト呼び長さ	ピッチ周長さ (m)	歯数
Ceptor-X S14M 1904	1904.00	136
Ceptor-X S14M 1960	1960.00	140
Ceptor-X S14M 2002	2002.00	143
Ceptor-X S14M 2100	2100.00	150
Ceptor-X S14M 2240	2240.00	160
Ceptor-X S14M 2310	2310.00	165
Ceptor-X S14M 2380	2380.00	170
Ceptor-X S14M 2450	2450.00	175
Ceptor-X S14M 2506	2506.00	179
Ceptor-X S14M 2590	2590.00	185
Ceptor-X S14M 2660	2660.00	190

ベルト呼び長さ	ピッチ周長さ (m)	歯数
Ceptor-X S14M 2800	2800.00	200
Ceptor-X S14M 3150	3150.00	225
Ceptor-X S14M 3248	3248.00	232
Ceptor-X S14M 3500	3500.00	250
Ceptor-X S14M 3556	3556.00	254
Ceptor-X S14M 3850	3850.00	275
Ceptor-X S14M 4004	4004.00	286
Ceptor-X S14M 4060	4060.00	290
Ceptor-X S14M 4326	4326.00	309
Ceptor-X S14M 4508	4508.00	322
Ceptor-X S14M 5012	5012.00	358

## **BANDO** バンドー化学株式会社

URL:<http://www.bando.co.jp>

### 東日本バンドー株式会社

<http://east-bando.co.jp>

関東支社 東京都中央区築地2丁目3番4号 築地第一長岡ビル4F 〒104-0045 TEL(03)3544-8111 FAX(03)3544-8118  
 東北支社 宮城県仙台市若林区若林5丁目8番38号 〒984-0826 TEL(022)286-8111 FAX(022)285-5873  
 北海道支社 北海道札幌市豊平区月寒中央通2丁目2番22号 〒062-0020 TEL(011)851-2146 FAX(011)852-6992

### 西日本バンドー株式会社

<http://www.west-bando.co.jp>

関西支社 大阪市淀川区西中島6丁目1番1号 新大阪プライムタワー9F 〒532-0011 TEL(06)4806-3058 FAX(06)4806-2205  
 中部支社 名古屋市中村区名駅3丁目25番3号 大橋ビルディング6F 〒450-0002 TEL(052)582-3261 FAX(052)582-3290  
 中国支社 広島県廿日市市下平良1丁目6番11号 〒738-8506 TEL(0829)32-2120 FAX(0829)32-1741  
 九州支社 福岡市東区多の津1丁目4番2号 〒813-0034 TEL(092)622-2875 FAX(092)622-2880

### 北陸バンドー株式会社

<http://www.hokurikubando.jp>

富山本社 富山県富山市問屋町3丁目2番19号 〒930-0834 TEL(076)451-2525 FAX(076)451-8148